

# Nájezdová váha na lůžka

Kompatibilní pro vážení osob na všech běžných nemocničních lůžkách opatřených koly a kolečkovými křeslech. Mobilní kovová konstrukce. Sklopné nájezdové a sjezdové rampy s nízkým úhlem nájezdu. Výška vážních plošinek pouhých 30 mm nad úroveň podlahy.

Převážní vozík



Vážní plošina

Příklad použití



\* Uvedené obrázky mají ilustrační charakter.

## Základní popis:

- Kovové provedení
- Nenáročné na přepravu a ustavení
- Výška terčů pouhých 30 mm nad úroveň podlahy
- Šířka nájezdového kola až 100 mm
- Celková nosnost sestavy 500 kg
- Dílek vážení 200 g
- Sklopné nájezdy pro snadnou manipulaci a uskladnění
- Propojení vážních plošinek s jednotkou pomocí konektorů
- Široká škála použití
- Dodávané v bílé barvě, možnost nerezového provedení
- Možnost dodání s přepravním vozíkem

## Postup vážení:

- Vážní plošinky, pomocí madel, umístíme před kolečka lůžka
- Sklopíme nájezdy plošinek
- Propojíme vážní plošinky s jednotkou
- S lůžkem najedeme na vážní plošinky (plošinky jsou vybaveny drážkou pro snížení možnosti samovolného sjetí kola)
- Lůžko zvažíme
- S lůžkem sjedeme z vážních plošinek

- Podsvětlený 6-místný LCD displej se znaky vysokými 24 mm
- Membránová vodotěsná klávesnice se 7 tlačítky a akustickou odezvou
- Plastové těleso ABS, doplněno mechanickým zajištěním v požadované skloněné poloze, možnost montáže na stěnu i na sloupek
- Nastavení a kalibrace pomocí setup menu z klávesnice
- Dobíjitelná vestavěná baterie (až 70 h provozu na jedno nabití) a externí napájecí / dobíjitelný adaptér
- Port RS232 pro připojení PC či tiskárny

### FUNKCE:

- Hlídkání 2 nastavených hmotnostních mezí
- Sčítání hmotností
- Převod jednotek kg, g, lb, oz
- Nastavitelné automatické nulování po zapnutí
- Nulování, sledování nuly, tárování
- Volitelné podsvětlení
- Indikace vybité baterie

## AFW - LCD indikátor z ABS plastu:



Plastový LCD indikátor s číslicemi 24 mm vysokými, velmi dobře čitelnými. Napájení na vestavěný akumulátor či na 230 VAC přes adaptér. Jednoduchá obsluha.